



FN007E

Estrutura angular a.2100+100 l.600 p.600

Características técnicas

Compatibilidade

suitableforlightningprotection Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 4000 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 600 mm

Altura produto instalado 2100 mm

Largura produto instalado 600 mm

cabinetsidewallmaterialthickness 1.5 mm

Tampa, porta

materialthicknesscabinetcover 1.5 mm

Índice de protecção com porta IP 55

hasttransparentcoverordoor Não

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material aço

Tipo de tratamento da superfície lacado

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Não

Equipamento

canbeextended Não

Padrões

Directiva Europeia WEEE Não relacionado

Segurança

Índice de protecção IP IP55

Classe de protecção Classe I