



FN8040PDW

Porta modular a.400 I.800

Características técnicas

Dimensões

Profundidade produto instalado	43 mm
Altura produto instalado	400 mm
Largura produto instalado	900 mm
builtinheight	400 mm

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta	Canhão macho triangular 7mm
Número de fechaduras da porta	2
hastransparentcoverordoor	Não

Materiais, acabamento, cores

Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	metal
Tipo de tratamento da superfície	lacado

Configurações

Área de ângulo	0 / 120 °
----------------	-----------

Equipamento

N° de filas	0
-------------	---

Padrões

Directiva Europeia WEEE	Não relacionado
-------------------------	-----------------

Segurança

Classe de protecção	Classe I
---------------------	----------