



FR14E1

Univ. IP55 CLI a.1700+100 l.1050 p.275

#### Características técnicas

##### Dimensões

Altura	1800 mm
Largura	1050 mm
Profundidade	275 mm
Espessura da parede lateral	1,50 mm

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
Classe de proteção	Classe de isolamento I
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Resistência ao impactos IK	IK10

##### Equipamento

Número de secções	4
Número de aberturas da placa de flange	8
Número de filas	11

##### Instalação / montagem

Montagem	Montagem no chão
Adequado para utilização no exterior	Não

##### Materiais

Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço
Acabamento	Mate

##### Tampa, porta

Número de portas de armário	2
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	800 A
------------------	-------

##### Tensão

Tensão nominal	690 - 690 V
----------------	-------------