



FR21H1

Univ. IP55 a.1850+100 l.300 p.400

#### Características técnicas

##### Dimensões

Altura	1950 mm
Largura	300 mm
Profundidade	400 mm
Espessura da parede lateral	1,50 mm

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Resistência ao impactos IK	IK10

##### Equipamento

Número de secções	1
Número de aberturas da placa de flange	2
Número de filas	12

##### Instalação / montagem

Montagem	Montagem no chão
Adequado para utilização no exterior	Não

##### Materiais

Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço
Acabamento	Mate

##### Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	800 A
------------------	-------

##### Tensão

Tensão nominal	690 - 690 V
----------------	-------------