



FU22AN

**vega D enc. p/completar a.537**

#### Características técnicas

##### Dimensões

Altura	537 mm
Largura	600 mm
Profundidade	182 mm
Espessura da parede lateral	1 mm

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP30
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Sem bloqueio

##### Equipamento

Número de secções	2
Número de aberturas da placa de flange	2
Número de filas	2

##### Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
Adequado para utilização no exterior	Não

##### Materiais

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Revestido a pó
Material	Metal, Plástico

##### Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
------------------------------	-----

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	160 A
------------------	-------