



FU22AN

vega D enc. p/completar a.537

Características técnicas

Dimensões

Altura	537 mm
Largura	600 mm
Profundidade	182 mm
Espessura da parede lateral	1 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP30
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Sem bloqueio

Equipamento

Número de secções	2
Número de aberturas da placa de flange	2
Número de filas	2

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
Adequado para utilização no exterior	Não

Materiais

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Revestido a pó
Material	Metal, Plástico

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
------------------------------	-----

Intensidade de corrente

Corrente nominal	160 A
------------------	-------