



FU22DN

vega D enc. completo a.537, 48M

Características técnicas

Ligações

Número de entradas de condutores	4
----------------------------------	---

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Encastrar

Intensidade de corrente

Corrente nominal	160 A
------------------	-------

Equipamento

Número de calhas	2
Número de filas	2
Número de secções	2
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não
Possui bloco de terminais de ligação à terra	Não
Possui placa de montagem	Não

Capacidade

Número de módulos	48
-------------------	----

Dimensões

Altura	537 mm
Largura	600 mm
Profundidade	150 mm
Largura incorporada	550 mm
Profundidade da montagem	110 mm
Número de unidades de largura	24

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
------------------------------	-----

Materiais

Material	Metal, Plástico
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

Índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK07

