



FU32AN

vega D enc. p/completar a.687, 24M

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Encastrada

Configuração

Nº de módulos 72

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 160 A

Dimensões

Profundidade de montagem 110 mm

Profundidade produto instalado 182 mm

Profundidade interna 110 mm

Altura produto instalado 687 mm

Altura de montagem 687 mm

Largura produto instalado 600 mm

Largura das unidades de divisão 24

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

builtinwidth 550 mm

Tampa, porta

hastransparentcoverordoor Não

Materiais, acabamento, cores

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material Plástico + metal

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Não

Ligação

Número de entrada de cabos 4

Equipamento

Nº de filas 3

Quantidade de secção em largura 2

Quantidade de calhas 3

Acessoriável Sim

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended Não

hasearthingterminalblock	Não
hasneutralterminalblock	Não
withsignalpassingdoor	Não

Padrões

Directiva Europeia WEEE	Não relacionado
-------------------------	-----------------

Segurança

Classe de protecção	Classe II
Conformidade REACH	Não
Conformidade RoHs	Sim
Livre de halógeno	Não