



FU42DN

vega D enc. completo a.837, 96M

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Encastrada
-----------------	------------

Configuração

Nº de módulos	96
---------------	----

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	160 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade de montagem	110 mm
Profundidade produto instalado	150 mm
Profundidade interna	110 mm
Altura produto instalado	837 mm
Altura de montagem	837 mm
Largura produto instalado	600 mm
Largura das unidades de divisão	24
cabinetsidewallmaterialthickness	1 mm
builtinwidth	550 mm

Tampa, porta

hastransparentcoverordoor	Não
---------------------------	-----

Materiais, acabamento, cores

Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	Plástico + metal

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

Ligação

Número de entrada de cabos	4
----------------------------	---

Equipamento

Nº de filas	4
Quantidade de secção em largura	2
Quantidade de calhas	4
Acessoriável	Sim
cabinetflangeplatesopeningquantity	2
canbeextended	Não

hasearthingterminalblock	Não
hasneutralterminalblock	Não
withsignalpassingdoor	Não

Padrões

Directiva Europeia WEEE em conformidade

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK07
Classe de protecção	Classe II
Conformidade REACH	Não
Conformidade RoHS	Sim
Livre de halógeno	Não