



FWB41S

## FW sup. IP44 PO a.650 I.300, 48M

### Características técnicas

#### Arquitectura

Modo de fixação saliente

#### Funções

withpipeinlead Sim

hasprotectionmainswitch Não

#### Configuração

Nº de módulos 48

#### Compatibilidade

Compatível com montagem sobre perfil DIN Não

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal 125 A

#### Dimensões

Profundidade de montagem 161 mm

Profundidade produto instalado 165 mm

Profundidade interna 156 mm

Altura produto instalado 650 mm

Altura de montagem 650 mm

Largura produto instalado 300 mm

Largura das unidades de divisão 12

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

#### Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta Fecho articulado

Número de fechaduras da porta 1

hastransparentcoverordoor Não

#### Materiais, acabamento, cores

Peso do cobre contido no produto 0.042 kg

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

#### Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Não

#### Ligação

Número de entrada de cabos 4

**Equipamento**

N° de filas	4
Quantidade de secção em largura	1
Número de chaves	1
Quantidade de calhas	4
Acessoriável	Sim
cabinetflangeplatesopeningquantity	2
canbeextended	Sim
hasearthingterminalblock	Sim
hasneutralterminalblock	Sim
withsignalpassingdoor	Não

**Padrões**

Resistência ao fio incandescente	750 °C
Directiva Europeia WEEE	em conformidade
deviceprotectionclassiec61140	II

**Segurança**

Índice de protecção IP	IP44
Classe de protecção	Classe II