



FWB42GS

**FW sup. IP44 PT a.650 I.550, 96M**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Modo de fixação | saliente |
|-----------------|----------|

**Funções**

|                |     |
|----------------|-----|
| withpipeinlead | Sim |
|----------------|-----|

**Configuração**

|               |    |
|---------------|----|
| Nº de módulos | 96 |
|---------------|----|

**Compatibilidade**

|  |     |
|--|-----|
| Compatível com montagem sobre perfil DIN | Não |
|--|-----|

**Corrente eléctrica**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Intensidade nominal | 125 A |
|---------------------|-------|

**Dimensões**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Profundidade produto instalado   | 165 mm |
| Profundidade interna             | 156 mm |
| Altura produto instalado         | 650 mm |
| Altura de montagem               | 650 mm |
| Largura produto instalado        | 550 mm |
| Largura das unidades de divisão  | 24     |
| cabinetsidewallmaterialthickness | 1 mm   |

**Tampa, porta**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Tipo de fechadura da porta    | Fecho articulado |
| Número de fechaduras da porta | 1                |
| hastransparentcoverordoor     | Sim              |

**Materiais, acabamento, cores**

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Cor      | branco                 |
| Cor RAL  | RAL 9010 - Branco puro |
| Material | aço                    |

**Instalação, montagem**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Adaptado a uso interno | Não |
|------------------------|-----|

**Equipamento**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nº de filas                     | 8 |
| Quantidade de secção em largura | 2 |
| Número de chaves                | 1 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Quantidade de calhas    | 8   |
| Acessoriável            | Sim |
| canbeextended           | Sim |
| hasearthterminalblock   | Sim |
| hasneutralterminalblock | Sim |
| withsignalpassingdoor   | Não |

#### **Padrões**

Directiva Europeia WEEE em conformidade

#### **Segurança**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Índice de protecção IP | IP44      |
| Classe de protecção    | Classe II |
| Conformidade REACH     | Não       |
| Conformidade RoHS      | Sim       |
| Livre de halógeno      | Não       |