



FWB44GS

FW sup. IP44 PT a.650 I.1050, 192M

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação saliente

Funções

withpipeinlead Sim

Configuração

Nº de módulos 192

Compatibilidade

Compatível com montagem sobre perfil DIN Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 125 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 165 mm

Profundidade interna 156 mm

Altura produto instalado 650 mm

Altura de montagem 650 mm

Largura produto instalado 1050 mm

Largura das unidades de divisão 48

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta Fecho articulado

Número de fechaduras da porta 1

hastransparentcoverordoor Sim

Materiais, acabamento, cores

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material aço

Tipo de tratamento da superfície revestimento a pó

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno Não

Ligação

Número de entrada de cabos 16

Equipamento

Nº de filas	16
Quantidade de secção em largura	4
Número de chaves	1
Quantidade de calhas	16
Acessoriável	Sim
cabinetflangeplatesopeningquantity	8
canbeextended	Sim
hasearthingterminalblock	Sim
hasneutralterminalblock	Sim
withsignalpassingdoor	Não

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	IK07
Índice de protecção IP	IP44
Classe de protecção	Classe II
Conformidade REACH	Não
Conformidade RoHs	Sim
Livre de halógeno	Não