



FWB51S

**FW sup. IP44 PO a.800 I.300, 60M**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Modo de fixação saliente

**Funções**

withpipeinlead Sim

hasprotectionmainswitch Não

**Configuração**

Nº de módulos 60

**Compatibilidade**

Compatível com montagem sobre perfil DIN Não

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 125 A

**Dimensões**

Profundidade de montagem 161 mm

Profundidade produto instalado 165 mm

Profundidade interna 156 mm

Altura produto instalado 800 mm

Altura de montagem 800 mm

Largura produto instalado 300 mm

Largura das unidades de divisão 12

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

**Tampa, porta**

Tipo de fechadura da porta Fecho articulado

Número de fechaduras da porta 1

hastransparentcoverordoor Não

**Materiais, acabamento, cores**

Peso do cobre contido no produto 0.042 kg

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno Não

**Ligação**

Número de entrada de cabos 4

**Equipamento**

N° de filas	5
Quantidade de secção em largura	1
Número de chaves	1
Quantidade de calhas	5
Acessoriável	Sim
cabinetflangeplatesopeningquantity	2
canbeextended	Sim
hasearthingterminalblock	Sim
hasneutralterminalblock	Sim
withsignalpassingdoor	Não

**Padrões**

Resistência ao fio incandescente	750 °C
Directiva Europeia WEEE	em conformidade
deviceprotectionclassiec61140	II

**Segurança**

Índice de protecção IP	IP44
Classe de protecção	Classe II