



FWB63S

FW sup. IP44 PO a.950 I.800, 216M

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	saliente
-----------------	----------

Funções

withpipeinlead	Sim
hasprotectionmainswitch	Não

Configuração

Nº de módulos	216
---------------	-----

Compatibilidade

Compatível com montagem sobre perfil DIN	Não
--	-----

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	125 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	165 mm
Profundidade interna	156 mm
Altura produto instalado	950 mm
Altura de montagem	950 mm
Largura produto instalado	800 mm
Largura das unidades de divisão	36
cabinetsidewallmaterialthickness	1 mm

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta	Fecho articulado
Número de fechaduras da porta	1
hasttransparentcoverordoor	Não

Materiais, acabamento, cores

Cor	Branco
Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

Ligação

Número de entrada de cabos	12
----------------------------	----

Equipamento

N° de filas	6
Quantidade de secção em largura	3
Número de chaves	1
Quantidade de calhas	18
Acessoriável	Sim
cabinetflangeplatesopeningquantity	6
canbeextended	Sim
hasearthingterminalblock	Sim
hasneutralterminalblock	Sim
withsignalpassingdoor	Não

Padrões

Resistência ao fio incandescente	750 °C
Directiva Europeia WEEE	em conformidade
deviceprotectionclassiec61140	II

Segurança

Índice de protecção IP	IP44
Classe de protecção	Classe II