



FWB64GS

FW sup. IP44 PT a.950 I.1050, 288M

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	saliente
-----------------	----------

Funções

with pipe in lead	Sim
-------------------	-----

Configuração

Nº de módulos	288
---------------	-----

Compatibilidade

Compatível com montagem sobre perfil DIN	Não
--	-----

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	125 A
---------------------	-------

Dimensões

Profundidade produto instalado	165 mm
Profundidade interna	156 mm
Altura produto instalado	950 mm
Altura de montagem	950 mm
Largura produto instalado	1050 mm
Largura das unidades de divisão	48
cabinet sidewall material thickness	1 mm

Tampa, porta

Número de fechaduras da porta	1
has transparent cover or door	Sim

Materiais, acabamento, cores

Cor	branco
Cor RAL	RAL 9010 - Branco puro
Material	aço
Tipo de tratamento da superfície	revestimento a pó

Instalação, montagem

Adaptado a uso interno	Não
------------------------	-----

Ligação

Número de entrada de cabos	16
----------------------------	----

Equipamento

N° de filas	24
Quantidade de secção em largura	4
Número de chaves	1
Quantidade de calhas	24
Acessoriável	Sim
cabinetflangeplatesopeningquantity	8
canbeextended	Sim
hasearthingterminalblock	Sim
hasneutralterminalblock	Sim
withsignalpassingdoor	Não

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

Índice de protecção IP	IP44
Classe de protecção	Classe II
atishalogenfreeexternallymaintained	No