



FWB74S

**FW sup. IP44 PO a.1100 I.1050, 336M**

**Características técnicas**

**Ligações**

Número de entradas de condutores	16
----------------------------------	----

**Instalação / montagem**

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Saliente

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

**Equipamento**

Número de calhas	28
Número de filas	7
Número de secções	4
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim
Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

**Capacidade**

Número de módulos	336
-------------------	-----

**Funções**

Possui interruptor principal de proteção	Não
Com entradas de conduta	Sim

**Dimensões**

Altura	1100 mm
Largura	1050 mm
Profundidade	165 mm
Profundidade da montagem	0,00 mm
Número de unidades de largura	48

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	2
Número de bloqueios	1
Tipo de fechadura	Fecho articulado
A porta/tampa é transparente	Não

**Conectividade**

Tipo de montagem	Montagem à superfície
------------------	-----------------------

**Materiais**

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

 **Índice de proteção**

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK09
Índice de proteção IP	IP44
Recebe fechadura	Bloqueio com barra, Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	750 °C