



FWB74S

**FW sup. IP44 PO a.1100 I.1050, 336M**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Modo de fixação saliente

**Funções**

withpipeinlead Sim

hasprotectionmainswitch Não

**Configuração**

Nº de módulos 336

**Compatibilidade**

Compatível com montagem sobre perfil DIN Não

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 125 A

**Dimensões**

Profundidade produto instalado 165 mm

Profundidade interna 156 mm

Altura produto instalado 1100 mm

Altura de montagem 1100 mm

Largura produto instalado 1050 mm

Largura das unidades de divisão 48

cabinetsidewallmaterialthickness 1 mm

**Tampa, porta**

Tipo de fechadura da porta Fecho escamoteável com cremóne

Número de fechaduras da porta 1

hastransparentcoverordoor Não

**Materiais, acabamento, cores**

Peso do cobre contido no produto 0.162 kg

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno Não

**Ligação**

Número de entrada de cabos 16

**Equipamento**

N° de filas	7
Quantidade de secção em largura	4
Número de chaves	1
Quantidade de calhas	28
Acessoriável	Sim
cabinetflangeplatesopeningquantity	8
canbeextended	Sim
hasearthingterminalblock	Sim
hasneutralterminalblock	Sim
withsignalpassingdoor	Não

**Padrões**

Resistência ao fio incandescente	750 °C
Directiva Europeia WEEE	em conformidade
deviceprotectionclassiec61140	II

**Segurança**

Índice de protecção IP	IP44
Classe de protecção	Classe II