



GBA501611ALU



## Base GBA 50x161 alumínio

### Características técnicas

#### Dimensões

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Altura                      | 56 mm                       |
| Largura                     | 162 mm                      |
| Comprimento                 | 2000 mm                     |
| Secção transversal interior | 8000 - 8000 mm <sup>2</sup> |

#### Tampa, porta

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Número de tampas montáveis | 3     |
| Largura da tampa 1         | 45 mm |
| Largura da tampa 2         | 45 mm |
| Largura da tampa 3         | 45 mm |

#### Capacidade

|  |    |
|--|----|
| Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, com dispositivos) | 30 |
| Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos) | 57 |

#### Compatibilidade

|  |            |
|--|------------|
| Formato compatível com a instalação do dispositivo | 47 x 45 mm |
|--|------------|

#### Instalação / montagem

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Perfuração da base | Não |
|--------------------|-----|

#### Materiais

|            |           |
|------------|-----------|
| Material   | Alumínio  |
| Tratamento | Anodizado |
| Cor        | Alumínio  |

#### Índice de proteção

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Resistência ao impactos IK | IK07 |
| Índice de proteção IP      | IP40 |

#### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 90 °C |
|------------------------------|------------|

#### Conectividade

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Acoplamento de calhas | Acopladores como referência separada |
|-----------------------|--------------------------------------|

#### Equipamento

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Clipe de fixação de cabos incluído | Não |
|------------------------------------|-----|

Número de fixadores de cabos por metro

0

Com película protetora

Sim