



GD104B

mini gamma sup. 1 fila 4M

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 230 - 230 V

Instalação / montagem

Montagem Saliente

Intensidade de corrente

Corrente nominal 40 A

Equipamento

Número de calhas 1

Número de filas 1

Com fecho Não

Tem bloco de bornes neutro Não

Possui bloco de terminais de ligação à terra Não

Possui placa de montagem Não

Capacidade

Número de módulos 4

Dimensões

Altura 180 mm

Largura 110 mm

Profundidade 82 mm

Número de unidades de largura 4

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente Não

Materiais

Material Plástico

Código RAL 9010

Cor Branco puro

Índice de proteção

Classe de proteção Classe de isolamento II

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP30

Recebe fechadura Sem bloqueio

Ensaio de fio incandescente 750 °C