



GD104B

mini gamma sup. 1 fila 4M

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação saliente

Configuração

Nº de módulos 4

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 40 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 82 mm

Profundidade interna 82 mm

Altura produto instalado 180 mm

Largura produto instalado 110 mm

Largura das unidades de divisão 4

Tampa, porta

Tipo de fechadura da porta PASSO DE FECHO

hastransparentcoverordoor Não

Materiais, acabamento, cores

Cor Branco

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material matéria plástica

Equipamento

Nº de filas 1

Quantidade de calhas 1

Acessoriável Não

hasearthingterminalblock Não

hasneutralterminalblock Não

Padrões

Directiva Europeia WEEE em conformidade

Segurança

Índice de protecção contra choques mecânicos IK 05

Índice de protecção IP IP30

Classe de protecção Classe II