



GD108N

**mini gamma sup. 1 fila 8M**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Modo de fixação saliente

**Funções**

withpipeinlead Sim

hasprotectionmainswitch Não

**Configuração**

Nº de módulos 8

**Compatibilidade**

Compatível com montagem sobre perfil DIN Não

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 63 A

**Dimensões**

Profundidade produto instalado 82 mm

Profundidade interna 82 mm

Altura produto instalado 180 mm

Largura produto instalado 182 mm

Largura das unidades de divisão 8

**Tampa, porta**

Tipo de fechadura da porta PASSO DE FECHO

Número de fechaduras da porta 0

hastransparentcoverordoor Não

**Materiais, acabamento, cores**

Cor Branco

Cor branco

Cor RAL RAL 9010 - Branco puro

Material matéria plástica

**Instalação, montagem**

Adaptado a uso interno Não

**Equipamento**

Nº de filas 1

Quantidade de secção em largura 1

Quantidade de calhas 1

Acessoriável	Sim
hasearthingterminalblock	Sim
hasneutralterminalblock	Sim

---

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE em conformidade

---

**Segurança**

Índice de protecção contra choques mecânicos IK	05
Índice de protecção IP	IP30
Classe de protecção	Classe II