



GD108N

mini gamma sup. 1 fila 8M

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 230 - 230 V

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior Não

Montagem Saliente

Intensidade de corrente

Corrente nominal 63 A

Equipamento

Número de calhas 1

Número de filas 1

Número de secções 1

Com fecho Não

Tem bloco de bornes neutro Sim

Possui bloco de terminais de ligação à terra Sim

Possui placa de montagem Não

Capacidade

Número de módulos 8

Funções

Possui interruptor principal de proteção Não

Com entradas de conduta Sim

Dimensões

Altura 180 mm

Largura 182 mm

Profundidade 82 mm

Número de unidades de largura 8

Tampa, porta

Número de bloqueios 0

A porta/tampa é transparente Não

Conectividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Materiais

Material Plástico

Código RAL

9010

Cor

Branco puro

Índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	750 °C