



GD213B

**gamma sup. 2 filas 26M**

**Características técnicas**

**Instalação / montagem**

Montagem	Saliente
----------	----------

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	63 A
------------------	------

**Equipamento**

Número de calhas	2
Número de filas	2
Número de secções	1
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim
Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

**Capacidade**

Número de módulos	26
-------------------	----

**Dimensões**

Altura	375 mm
Largura	250 mm
Profundidade	103 mm
Número de unidades de largura	13

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	0
Número de bloqueios	0
A porta/tampa é transparente	Não

**Materiais**

Material	Plástico
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

**Índice de proteção**

Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Sem bloqueio