



GD313B

gamma sup. 3 filas 39M

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem	Saliente
----------	----------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	63 A
------------------	------

Equipamento

Número de calhas	3
Número de filas	3
Número de secções	1
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim
Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

Capacidade

Número de módulos	39
-------------------	----

Dimensões

Altura	500 mm
Largura	250 mm
Profundidade	103 mm
Número de unidades de largura	13

Tampa, porta

Número de portas de armário	0
Número de bloqueios	0
A porta/tampa é transparente	Não

Materiais

Material	Plástico
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Sem bloqueio