



gamma sup. 3 filas 54M

Características técnicas

Instalação / montagem

Montagem Saliente

Intensidade de corrente

Corrente nominal 63 A

Equipamento

Número de calhas 3

Número de filas 3

Número de secções 1

Com fecho Não

Possui placa de montagem Sim

Capacidade

Número de módulos 54

Dimensões

Altura 500 mm

Largura 355 mm

Profundidade 103 mm

Número de unidades de largura 18

Tampa, porta

Número de portas de armário 0

Número de bloqueios 0

A porta/tampa é transparente Não

Materiais

Material Plástico

Código RAL 9010

Cor Creme

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK IK05

Índice de proteção IP IP30

Recebe fechadura Sem bloqueio

GD318B