



GD418B

gamma sup. 4 filas 72M

Características técnicas

Instalação / montagem

| | |
|----------|----------|
| Montagem | Saliente |
|----------|----------|

Intensidade de corrente

| | |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 63 A |
|------------------|------|

Equipamento

| | |
|--------------------------|-----|
| Número de calhas | 4 |
| Número de filas | 4 |
| Número de secções | 1 |
| Com fecho | Não |
| Possui placa de montagem | Sim |

Capacidade

| | |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 72 |
|-------------------|----|

Dimensões

| | |
|-------------------------------|--------|
| Altura | 625 mm |
| Largura | 355 mm |
| Profundidade | 103 mm |
| Número de unidades de largura | 18 |

Tampa, porta

| | |
|------------------------------|-----|
| Número de portas de armário | 0 |
| Número de bloqueios | 0 |
| A porta/tampa é transparente | Não |

Materiais

| | |
|------------|----------|
| Material | Plástico |
| Código RAL | 9010 |
| Cor | Creme |

Índice de proteção

| | |
|----------------------------|--------------|
| Resistência ao impactos IK | IK05 |
| Índice de proteção IP | IP30 |
| Recebe fechadura | Sem bloqueio |