



HA307

Inter. corte visível 3P 160A 8,5M

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 160 A

Ligações

Secção transversal de condutor rígido 95 mm²

Tensão

Tensão nominal de isolamento U_i 800 V

Tensão nominal de resistência a impulsos U_{imp} 8000 V

Potência

Potência dissipada por polo 3,30 W

Potência total dissipada em IN 9,90 W

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 105000 W

Equipamento

Acionamento do motor opcional Não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -20 - 70 °C

Tampa, porta

Bloqueável Sim

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP00

Arquitetura

N.º de polos 3P

Tipo de órgão de comando Botão de giro curto