



HA307

**Inter. corte visível 3P 160A 8,5M**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 160 A

**Ligações**

Secção transversal de condutor rígido 95 mm<sup>2</sup>

**Tensão**

Tensão nominal de isolamento Ui 800 V

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp 8000 V

**Potência**

Potência dissipada por polo 3,30 W

Potência total dissipada em IN 9,90 W

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 105000 W

**Equipamento**

Acionamento do motor opcional Não

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -20 - 70 °C

**Tampa, porta**

Bloqueável Sim

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP IP00

**Arquitetura**

N.º de polos 3P

Tipo de órgão de comando Botão de giro curto