



HA7100060

## Calha cablagem HA7 100x60mm

### Características técnicas

#### Arquitectura

Flexível Não

#### Configuração

Configuração des abas Estampado

#### Corrente eléctrica

Estable a las corrientes de fuga Sim

#### Dimensões

Altura da calha 100 mm

Comprimento 2000 mm

Largura da calha 60 mm

Amplitude dos cortes laterais 6 mm

Largura da lingueta 6.5 mm

#### Tampa, porta

Forma da tampa a granel

#### Materiais, acabamento, cores

Cor Cinzento claro

Cor RAL RAL 7035 - Cinzento claro

Material PC-ABS isento de halogéneo

Grupo material plástico

Tipo de tratamento da superfície não-tratado

#### Instalação, montagem

Perfuração do pedestal EN 50085-2-3:1999

#### Cabo

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup>) 198

Secção Interna / Usual 4988 mm<sup>2</sup>

Capacidade ligação (ex. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup>) 142

Capacidade em fils (ex. Ho7Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup>) 275

#### Padrões

Directiva Europeia RoHS conformidade voluntária

Classificação UL 94 V0

#### Segurança

**Temperatura**

---

Temperatura ambiente

-25...90 °C