



## HCA161H

## Interruptor x160 4P 160A

## Características técnicas

## Intensidade de corrente

Corrente nominal	160 A
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC60947	2 kA
Arquitetura	
Número de polos	4
Tipo de orgão de comando	Botão
Ligações	
Secção transversal de condutor rígido	4 - 95 mm²
Secção transversal de condutor flexível	4 - 70 mm²
Tensão	
Tensão nominal de isolamento Ui	690 V
Tensão nominal de resistência a impulsos	0000 1/
Uimp	8000 V
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Funções	
Relé	Interruptor