



HFD416

**Inter. secciona. fusível 4x160A (NH00)**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 160 A

**Arquitetura**

Número de polos 4

Tipo de órgão de comando Controlo rotativo remoto na porta

**Tensão**

Tensão nominal de isolamento  $U_i$  750 V

**Potência**

Potência total dissipada em IN 86,40 W

Potência dissipada por polo 21,60 W

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 105000 W

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP IP00

**Fusível**

Dimensão do fusível NH00

**Dimensões**

Altura 162 mm

Largura 184 mm

**Tampa, porta**

Bloqueável Sim