



HIC406A

### Invers. cmdo motorizado 4P 63A 19M

#### Características técnicas

##### Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue 380 - 415 V

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal 63 A

Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG 50 kA

##### Potência

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 41000 W

##### Arquitetura

Número de polos 4

Tipo de construção do dispositivo Fixo incorporado

##### Compatibilidade

Adequado para calha DIN Sim

Adequado para caixa de distribuição Sim