



HIC406A

**Invers. cmdo motorizado 4P 63A 19M**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Nº de pólos	4 P
Tipo de pólos	4 P
Tipo de caixa	Fixo incorporado

**Funções**

Funcção inversor	Sim
------------------	-----

**Comandos e indicadores**

Comando motorizado integrado	Sim
------------------------------	-----

**Principais características eléctricas**

Tensão alternada estipulada de utilização	380 / 415 V
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal	63 A
Corrente de curto-circuito com fusível gl-gG	50 kA
Corrente estipulada admissível durante 1 segundo	4 kA
Corrente nominal em AC23 em categoria A	63 A

**Potência**

Potência total dissipada em IN	3.6 W
Potência dissipada por pólo	1.2 W
Potência de utilização a 400V em AC1	41 kW

**Tampa, porta**

Bloqueável por cadeado	Sim
------------------------	-----

**Equipamento**

Número de contactos auxiliares normalmente fechados	0
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos	0
Reserva de energia (sem manutenção)	0
Comando motor opcional	Não

**Padrões**

texto	IEC 60947-3 ; IEC 60947-6
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

