



HIC412A

Invers. cmdo motorizado 4P 125A 19M

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue 380 - 415 V

Intensidade de corrente

Corrente nominal 125 A

Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG 50 kA

Potência

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 82000 W

Arquitetura

Número de polos 4