



HIC412G

**Invers. motorizado auto 4P 125A**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal de funcionamento Ue 380 - 415 V

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 125 A

Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG 100 kA

**Potência**

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 82000 W

**Arquitetura**

Número de polos 4