



HIC416A

Invers. cmdo motorizado 4P 160A 19M

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue 380 - 415 V

Intensidade de corrente

Corrente nominal 160 A

Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG 40 kA

Potência

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 105000 W

Arquitetura

Número de polos 4