



HIC425G

### Invers. motorizado auto 4P 250A

#### Características técnicas

##### Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue 380 - 415 V

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal 250 A

Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG 50 kA

##### Potência

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 164000 W

##### Arquitetura

Número de polos 4