



HIC480G

## Invers. motorizado auto 4P 800A

### Características técnicas

#### Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue 380 - 415 V

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 800 A

Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG 50 kA

#### Potência

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 526000 W

#### Arquitetura

Número de polos 4

Tipo de construção do dispositivo Fixo incorporado

#### Compatibilidade

Adequado para calha DIN Sim

Adequado para caixa de distribuição Sim