



HIC492G

Invers. motorizado auto 4P 1600A

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue 380 - 415 V

Intensidade de corrente

Corrente nominal 1600 A

Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG 100 kA

Potência

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 1053000 W

Arquitetura

Número de polos 4