



HTC310H

### Mód. comunicação h3+ MODBUS

#### Características técnicas

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 70 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-35 - 70 °C

#### Conectividade

Sistema bus RF KNX	Não
--------------------	-----

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

#### Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

#### Tensão

Tipo de alimentação de tensão	CC (abreviatura)
Tensão de funcionamento	24 - 24 V

#### Ligações

Secção transversal da saída digital	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
Secção transversal da entrada digital	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>

#### Instalação / montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------