



HTC320H

Mód. comunicação h3+ MODBUS c/ contactos

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Calha DIN

Configuração

Nº de módulos 2

Voltagem

Tensão de entrada 24 V DC

Tensão de serviço 24 V DC

Tensão de saída 24...48 V DC

Corrente eléctrica

Corrente de entrada máx. 15 mA

Corrente de saída máx. 50 mA

Equipamento

Nº de entradas digitais 2

Padrões

Directiva Europeia WEEE em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25...70 °C

Temperatura de armazenamento /
transporte -35...70 °C