



HTG411H

Servidor de energia Agardio.manager

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação Calha DIN

Configuração

Nº de módulos 6

Comandos e indicadores

Com indicação LED Sim

Principais características eléctricas

Tipo de tensão de alimentação DC

Voltagem

Tensão de serviço 24 V

Potência

Consumo de energia 7 VA

Equipamento

Nº de entradas digitais 2

Número de interfaces USB 2

demountingprotection Não

Radiofrequência bidireccional Não

radiointerface Não

irinterface Não

updateable Sim

visualization Não

webserver Sim

Nº de entradas analógicos 2

Padrões

Directiva Europeia RoHs conformidade voluntária

Directiva Europeia WEEE em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25...70 °C

Temperatura de armazenamento /
transporte -55...85 °C