



HXA011H

Bob. mín. tensão 24V DC x160/P630

Características técnicas

Potência

| | |
|-------------------|---------|
| Consumo à chamada | 0,56 VA |
|-------------------|---------|

Índice de proteção

| | |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP4X |
|-----------------------|------|

Tensão

| | |
|----------------------|---------|
| Tensão de comando AC | 0 - 0 V |
|----------------------|---------|

| | |
|----------------------|-----------|
| Tensão de comando DC | 24 - 24 V |
|----------------------|-----------|

Funções

| | |
|----------|-----|
| Atrasado | Não |
|----------|-----|