



HXA011H



Bob. mín. tensão 24V DC x160/P630

Características técnicas

Voltagem

Tensão circuito de comando em DC	24 V
Tensão circuito de comando em AC	0 V

Potência

Potência total dissipada em IN	0.6 W
--------------------------------	-------

Equipamento

Número de contactos auxiliares normalmente fechados	0
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos	0
Reserva de energia (sem manutenção)	0

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Condições de utilização

Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitude	2000 m