



HXA021H

Cont. auxiliar 1NA/NF x160/P630

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 230 V AC15 3 A

Conectividade

Tipo de ligações QuickConnect

Tipo de montagem Montagem de clique

Ligações

Tipo de contactos 1NF+1NA

Tensão

Tipo de alimentação de tensão AC/DC

Potência

Potência total dissipada em IN 3 W

Equipamento

Número de contactos INV 0

Número de contactos NF 1

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP4X