



HXA024H

Cont. alarme 1NA/NF x160/P630

Características técnicas

Intensidade de corrente

| | |
|-----------------------------|-----|
| Corrente nominal | 3 A |
| Corrente nominal 230 V AC15 | 3 A |

Conectividade

| | |
|------------------|--------------------|
| Tipo de ligações | QuickConnect |
| Tipo de montagem | Montagem de clique |

Ligações

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Tipo de contactos | 1NF+1NA |
| Secção transversal de condutor flexível | 0.5 - 1.25 mm ² |
| Secção transversal de condutor rígido | 0.5 - 1.25 mm ² |

Tensão

| | |
|--------------------------------------------------|--------|
| Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp | 1500 V |
| Tipo de alimentação de tensão | AC/DC |

Potência

| | |
|--------------------------------|-----|
| Potência total dissipada em IN | 3 W |
|--------------------------------|-----|

Equipamento

| | |
|-------------------------|---|
| Número de contactos INV | 0 |
| Número de contactos NF | 1 |

Índice de proteção

| | |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP4X |
|-----------------------|------|