



HXA024H

Cont. alarme 1NA/NF x160/P630

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	3 A
Corrente nominal 230 V AC15	3 A

Conectividade

Tipo de ligações	QuickConnect
Tipo de montagem	Montagem de clique

Ligações

Tipo de contactos	1NF+1NA
Secção transversal de condutor flexível	0.5 - 1.25 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	0.5 - 1.25 mm ²

Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	1500 V
Tipo de alimentação de tensão	AC/DC

Potência

Potência total dissipada em IN	3 W
--------------------------------	-----

Equipamento

Número de contactos INV	0
Número de contactos NF	1

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP4X
-----------------------	------