



HXA055H

**Bob. mín. temp. 400V AC x160/P630**

#### Características técnicas

##### Potência

Consumo à chamada 2,30 VA

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP4X

##### Tensão

Tensão de comando AC 380 - 450 V

Tensão de comando DC 0 - 0 V

##### Funções

Atrasado Sim