



HXC013H

**Bob. mín. tensão 110V AC p/h250-h630**

#### Características técnicas

##### Voltagem

Tensão circuito de comando em DC	0 V
Tensão circuito de comando em AC	110 / 120 V

##### Frequência

etimfrequency	50 a 60 Hz
---------------	------------

##### Potência

Potência total dissipada em IN	1.4 W
--------------------------------	-------

##### Equipamento

Número de contactos auxiliares normalmente fechados	0
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos	0
Reserva de energia (sem manutenção)	0

##### Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

##### Condições de utilização

Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitude	2000 m