



HXC014H

**Bob. mín. tensão 230V AC p/h250-h630**

#### Características técnicas

##### Potência

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Consumo à chamada | 2,80 VA |
|-------------------|---------|

##### Índice de proteção

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP4X |
|-----------------------|------|

##### Tensão

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tensão de comando AC | 200 - 240 V |
|----------------------|-------------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tensão de comando DC | 0 - 0 V |
|----------------------|---------|

##### Funções

|          |     |
|----------|-----|
| Atrasado | Não |
|----------|-----|